

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251708 25/16
GTIN	4045197866998
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	16 mm
Gheară de strângere	259038 2
Lungimea totală L	150 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	MVPNR/L 2525M16
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Portplăcuță	259031 39
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Lungime cap L <sub>1</sub>	41 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	117,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Gheară de strângere Tip 2

259038 2

Portplăcuță Tip 39

259031 39

Șurub pentru gheara de strângere Tip 1

259021 1

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurub pentru portplăcuță Tip 3

259025 3

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500