

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	170 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L ₁	40 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Cod ISO Suport	MVPCR/L 3232P16
Gheară de strângere	259038 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Portplăcuță	259031 39
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Mărime coadă	32 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	117,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500