

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251709 20/16
GTIN	4045197867117
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Lungime cap L ₁	41 mm
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Gheară de strângere	259038 2
Portplăcuță	259031 39
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Cod ISO Suport	MVPNR/L 2020K16
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Mărimea plăcuței	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	117,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500