

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Gheară de strângere	259038 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Cod ISO Suport	MVPNR/L 3232P16
Mărime coadă	32 mm
Portplăcuță	259031 39
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	40 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	117,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500