

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Gheară de strângere	259038 4
Decalaj central L ₃	17 mm
Lungimea totală L	200 mm
Șurub pentru gheară	259021 4
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Cod ISO Suport	A25R MVPNR/L 16
Unghi de reglare κ	117,5 grad
Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	259031 39
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru gheara de strângere Tip 4	259021 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500