

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Unghi de reglare κ	117,5 grad
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Cod ISO Suport	A32S MVPNR/L 16
Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central L_3	22 mm
Portplăcuță	259031 39
Șurub pentru gheară	259021 4
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Lungimea totală L	250 mm
Gheară de strângere	259038 2
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurub pentru gheara de strângere Tip 4	259021 4
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500