

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	117,5 grad
Portplăcuță	259031 39
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	50 mm
Șurub pentru gheară	259021 1
Gheară de strângere	259038 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L_2	38,5 mm
Cod ISO Suport	A40T MVPNR/L 16
Decalaj central L_3	27 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500