

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251721 25/16 |
| GTIN | 4045197867179 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------|
| Decalaj central L_3 | 17 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 24 mm |
| Mărimea plăcuței | 16 mm |
| Unghi de reglare κ | 117,5 grad |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 32 mm |
| Gheară de strângere | 259038 4 |
| Cod ISO Suport | A25R MVPNR/L 16 |
| Șurub pentru gheară | 259021 4 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VN.. 1604.. |
| Lungimea totală L | 200 mm |
| Portplăcuță | 259031 39 |
| Șurub pentru portplăcuță | 259025 3 |
| Ø cozii D_s | 25 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Gheară de strângere Tip 4 | 259038 4 |
| Șurub pentru gheara de strângere Tip 4 | 259021 4 |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 3 | 259025 3 |
| Portplăcuță Tip 39 | 259031 39 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |