

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Unghi de reglare $\kappa$	117,5 grad
Portplăcuță	259031 39
Înălțime de strângere $L_2$	31 mm
Șurub pentru gheară	259021 4
Gheară de strângere	259038 2
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	40 mm
Decalaj central $L_3$	22 mm
Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Cod ISO Suport	A32S MVPNR/L 16
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Lungimea totală $L$	250 mm
Ø cozii $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Portplăcuță Tip 39	259031 39
Șurub pentru gheara de strângere Tip 4	259021 4
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500