

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Lungimea totală L	300 mm
Portplăcuță	259031 39
Unghi de reglare κ	117,5 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Gheară de strângere	259038 2
Șurub pentru gheară	259021 1
Cod ISO Suport	A40T MVPNR/L 16
Înălțime de strângere L_2	38,5 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central L_3	27 mm
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500