

**Garant****Burghiu din carbură pentru aramid, neacoperită, Ø DC h6: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	121230 6
GTIN	4045197472014
Clasa articolului	11Y

**Descriere****Execuție:**

**Geometrie specială** pentru găurirea în condiții de siguranță a materialelor sintetice din aramid (poliaramidelor), fibrelor de aramid, precum și a maselor de termoplast și duroplast.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

Toleranța arborelui	h6
Număr de dinți Z	2
Lungimea canalului de așchii $L_c$	28 mm
Ø nominal $D_c$	6 mm
Avans f în AFK	0,07 mm/rot
Toleranță Ø nominal	h6
Ø cozii $D_s$	6 mm
Lungimea totală L	66 mm
Standard	Normă de lucru
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	19 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură
Execuție	4×D

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h6
Utilizare găurire	Pentru aramid
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
PE-HD	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
PA 66	indicat în anumite condiții	130 m/min	N
PEEK	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
PF 31	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
AFK Aramid	recomandat	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		