

**3M****Ochelari confortabili de protecție SecureFit™ 400, Culoarea lentilelor: YELLOW****Date comandă**

Numărul de comandă	096205 YELLOW
GTIN	4054596052772
Clasa articolului	04M

**Descriere****Execuție:**

**Ochelarii de protecție extrem de flexibili** cu design sportiv și **o greutate de numai 19 g** se numără printre cele mai ușoare modele din clasa lor. Prin **tehnologia specială de distribuire a presiunii pe brațe**, ramele se potrivesc perfect pe forma capului și reduc presiunea asupra urechilor. Construcția inovatoare asigură o așezare confortabilă și sporește semnificativ gradul de acceptare la purtare. În plus, confortul la purtare este amplificat de **pernițele pentru nas reglabile**, precum și de **capetele căptușite ale brațelor**. Datorită structurii înguste, ochelarii pot fi combinați cu ușurință cu alte echipamente de protecție personală. Cu **lentile galbene** pentru **percepere cu intensificarea contrastului** (apus, ceață, ploaie ușoară).

**Execuție text publicitar:**

- **Adaptare excepțională la orice formă a capului.**
- **Așezare fixă și în cazul mișcărilor intense.**

**Standard:**

EN 166 EN 170

**Descriere tehnică**

Material pentru lentile	Policarbonat
Greutate	19 g
Marcarea lentilelor	2C-1,2 3M 1 FT
Protecție UV	Standard

Serie	SecureFit™
Marcarea ramei	3M EN166 FT CE
Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Caracteristicile ramelor	Pernițe reglabile pentru nas
Tip produs	Ochelari de protecție

## Accesorii

Cutie de păstrare	096910
Suport pentru fixare pe peretepentru șervețele umede de curățare	096691
Șervețele pentru curățarea ochelarilor100 buc.	096690
Toc de ochelari Tip	096930