

Calibru tampon cu prag limitator TRECE crom H7, Ø nominal: 35mm**Date comandă**

Numărul de comandă	484040 35
GTIN	2050001675200
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

Partea „TRECE” cu suprafețe de măsurare durificate cu crom. Astfel durabilitatea este de cca 8 ori mai mare.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Notă:

· **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.**

Descriere tehnică

Câmp de toleranță	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Calitate	7
Tip de calibr	Calibr „trece”
Tip de calibr	Calibr „nu trece”
Dim. nominală	35 mm
Calibrarea	M2
Tip produs	Calibr limitativ

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag \varnothing maxim 60 mm	028340 60
CalibrareCalibru tampon cu prag limitator \varnothing maxim 60 mm	028300 60