

Garant**Freză de șlefuire, Carbură, Tip: J1613****Date comandă**

Numărul de comandă	541000 J1613
GTIN	4045197521910
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coda este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM. Formă conică pentru **teșire**.

Formă specială Teșitor (KSK). Unghi 90°.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Notă:

Turație redusă pentru știfturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min^{#1}

Descriere tehnică

Forma	J1613
Lungimea totală	53 mm
Grad de finețe a danturii	mediu
Unghi	90 grad
Ø cap	16 mm
Simbol pentru dantură	Z3
Descrierea formei	Teșire

Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	13 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire