

Calibru-potcoavă, Tip: G



Date comandă

Numărul de comandă	484223 G
GTIN	2050001936967
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Calibru-potcoavă cu dimensiune intermediară și clasă de toleranță ISO, de exemplu **cod 484223 măr. 15,8 M6** sau toleranță numerică, de exemplu cod 484223 **măr. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Calibru-potcoavă limitativ dublu pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuț de precizie. Parte TRECE cu **toleranță de uzură** conform DIN 7163.

Aplicație:

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Descriere tehnică

Tip de calibru	Calibru „trece”
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Standard	DIN 7163
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 7150-2
Câmp de toleranță	I
Câmp de toleranță	a

Câmp de toleranță	zi
Câmp de toleranță	e
Câmp de toleranță	c
Câmp de toleranță	cd
Câmp de toleranță	fg
Câmp de toleranță	ef
Câmp de toleranță	f
Câmp de toleranță	j
Câmp de toleranță	js
Câmp de toleranță	g
Câmp de toleranță	h
Câmp de toleranță	n
Câmp de toleranță	k
Câmp de toleranță	m
Câmp de toleranță	s
Câmp de toleranță	t
Câmp de toleranță	p
Câmp de toleranță	r
Câmp de toleranță	x
Câmp de toleranță	y
Câmp de toleranță	u
Câmp de toleranță	v
Câmp de toleranță	zb
Câmp de toleranță	za
Câmp de toleranță	z
Câmp de toleranță	zc
Calitate	6
Calitate	12
Calitate	8

Calitate	7
Calitate	9
Calitate	11
Calitate	10
Calitate	13
Material	Oțel pentru calibre
Dim. nominală	23 - 27,999 mm
Calibrarea	L8
Tip produs	Calibru-potcoavă

Servicii

Calibrare Calibru-potcoavă Dimensiunea nominală maximă 50 mm	028700 50
Calibrare DAkkS Calibru-potcoavă Dimensiunea nominală maximă 5-100 mm	028710 5-100