

**Garant****Suport de plăcuțe concav pentru canelare frontală, pe stânga, Interval Ø canelare D1 / D2: 200/550mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273829 200/550
GTIN	4045197867957
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.

**Aplicație:**

În combinație cu suporturile de prindere Cod 273800 până la 273811.

**Piese de schimb:**

Șurub de strângere Cod 279815 9.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

**Notă:**

$D_1 = \emptyset$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \emptyset$  maxim pentru prima canelare.

Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcție de situația de prindere.

Avans maxim 0,025 mm.

Lățime de canelare w: 3 mm

Adâncime maximă de așchiere  $t_{max}$ : 18 mm

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de aşchiere $t_{\max}$	18 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	550 mm
Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	200 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Lăţime de canelare $w$	3 mm
Tip produs	Suport de plăcuţe

## Accesorii

Şurub de strângere	279910
Şurub de strângere Tip 9	279815 9