

**Calibru-potcoavă, a – zc, Ø nominal: 6mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484222 6      |
| GTIN               | 2050001062710 |
| Clasa articolului  | 48B           |

**Descriere****Execuție:**

Calibru-potcoavă limitativ dublu pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit de precizie. Parte TRECE cu **toleranță de uzură** conform DIN 7163.

Pentru **câmpuri de toleranță ISO a – zc** în **toleranțele standard 6 – 13**.

**Aplicație:**

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

**Notă:**

Definiți clasa dorită de toleranțe. La plasarea comenzii, precizați **câmpul de toleranță (a – zc)** și toleranța standard (6 – 13), de ex. Cod 484222 Ref. **10f9**. Calibre pentru toleranța standard 5 și toleranțe mai fine, disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tip de calibru    | Calibru „trece”    |
| Tip de calibru    | Calibru „nu trece” |
| Standard          | DIN EN ISO 1938-1  |
| Standard          | DIN 7163           |
| Câmp de toleranță | a                  |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Câmp de toleranță | l  |
| Câmp de toleranță | c  |
| Câmp de toleranță | cd |
| Câmp de toleranță | zi |
| Câmp de toleranță | e  |
| Câmp de toleranță | ef |
| Câmp de toleranță | f  |
| Câmp de toleranță | fg |
| Câmp de toleranță | g  |
| Câmp de toleranță | h  |
| Câmp de toleranță | j  |
| Câmp de toleranță | js |
| Câmp de toleranță | k  |
| Câmp de toleranță | m  |
| Câmp de toleranță | n  |
| Câmp de toleranță | p  |
| Câmp de toleranță | r  |
| Câmp de toleranță | s  |
| Câmp de toleranță | t  |
| Câmp de toleranță | u  |
| Câmp de toleranță | v  |
| Câmp de toleranță | x  |
| Câmp de toleranță | y  |
| Câmp de toleranță | z  |
| Câmp de toleranță | za |
| Câmp de toleranță | zb |
| Câmp de toleranță | zc |
| Calitate          | 12 |
| Calitate          | 6  |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Calitate                   | 8                   |
| Calitate                   | 11                  |
| Calitate                   | 7                   |
| Calitate                   | 9                   |
| Calitate                   | 13                  |
| Calitate                   | 10                  |
| Material                   | Oțel pentru calibre |
| Dim. nominală              | 6 mm                |
| Caracteristici nume produs | a – zc              |
| Calibrarea                 | L8                  |
| Tip produs                 | Calibru-potcoavă    |

## Servicii

|  |              |
|--|--------------|
| Calibrare DAkkSCalibru-potcoavă Dimensiunea nominală maximă 5-100 mm | 028710 5-100 |
| CalibrareCalibru-potcoavă Dimensiunea nominală maximă 50 mm          | 028700 50    |