

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	50 mm
Șurub pentru gheară	259021 1
Înălțime de strângere $L_2$	38,5 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Lungimea totală $L$	300 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Cod ISO Suport	A40T MVUNR/L 16
Gheară de strângere	259038 4
Portplăcuță	259031 39
Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central $L_3$	27 mm
Ø cozii $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500