

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A25R MVUNR/L 16
Gheară de strângere	259038 4
Lungimea totală L	200 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	259031 39
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Șurub pentru gheară	259021 4
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Șurub pentru gheara de strângere Tip 4	259021 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500