

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Lungimea totală L	300 mm
Șurub pentru gheară	259021 1
Decalaj central L ₃	27 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	50 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Înălțime de strângere L ₂	38,5 mm
Gheară de strângere	259038 4
Portplăcuță	259031 39
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Cod ISO Suport	A40T MVUNR/L 16
Ø cozii D _s	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 4	259038 4
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500