

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Lungimea totală L	250 mm
Portplăcuță	259031 39
Mărimea plăcuței	16 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Lungime activă L ₁	96 mm
Cod ISO Suport	A32S MVZNR/L 16
Șurub pentru gheară	259021 4
Gheară de strângere	259038 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Ø minim al găurii prealabile D _{min}	48 mm
Decalaj central L ₃	30 mm
Înălțime de strângere L ₂	31 mm
Adâncime utilă T	14 mm
Ø cozii D _s	32 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta

Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță Tip 39	259031 39
Șurub pentru gheara de strângere Tip 4	259021 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500