

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	30 mm
Lungime activă $L_1$	96 mm
Înălțime de strângere $L_2$	31 mm
Portplăcuță	259031 39
Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	48 mm
Cod ISO Suport	A32S MVZNR/L 16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Lungimea totală $L$	250 mm
Gheară de strângere	259038 2
Șurub pentru gheară	259021 4
Adâncime utilă $T$	14 mm
Ø cozii $D_s$	32 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga

Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Șurub pentru gheara de strângere Tip 4	259021 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500