

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	35 mm
Înălțime de strângere L_2	38,5 mm
Șurub pentru gheară	259021 4
Cod ISO Suport	A40T MVZNR/L 16
Gheară de strângere	259038 2
Lungime activă L_1	120 mm
Lungimea totală L	300 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Șurub pentru portplăcuță	259025 3
Portplăcuță	259031 39
Ø minim al găurii prealabile D_{min}	57 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Adâncime utilă T	15 mm
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta

Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Șurub pentru gheara de strângere Tip 4	259021 4
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500