

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/22mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251416 40/22 |
| GTIN | 4045197868305 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------|
| Portplăcuță | 259031 10 |
| Set de arcuri | 259044 2 |
| Pârghie cu articulație | 259015 2 |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Mărimea plăcuței | 22 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | TN.. 2204.. |
| Ø minim al găurii prelabile D_{\min} | 50 mm |
| Lungimea totală L | 300 mm |
| Șurub pentru pârghia cu articulație | 259018 2 |
| Înălțime de strângere L_2 | 38,5 mm |
| Decalaj central L_3 | 27 mm |
| Cod ISO Suport | A40T PTFNR/L 22 |
| Set de știfturi elastice | 259047 2 |
| Ø cozii D_s | 40 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3xD |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală la interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Set de arcuri 10 bucăți Tip 2 | 259044 2 |
| Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2 | 259047 2 |
| Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm | 674242 3 |
| Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 6 | 259018 6 |
| Portplăcuță Tip 10 | 259031 10 |
| Pârgă cu articulație Tip 2 | 259015 2 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |