

Garant**Suport cu clichet lung, Oțel pur, Lungimea totală: 250 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	149000 250
GTIN	4045197861689
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Cu mandrină de prindere cu două bacuri pentru fixarea sculelor cu coadă pătrată. Mâner tip T deplasabil, cu canale la ambele capete pentru fixarea bilei de blocare. Corp cromat. Clichet reversibil pentru funcționare pe stânga/pe dreapta sau fix. **Execuție din oțel** pentru un efort de torsiune ridicat. Suport cu precizie a concentricității și toleranțe reduse. Bacuri frezate și călite prin inducție pentru o tenacitate ridicată și o duritate optimă a suprafeței.

Aplicație:

Recomandat pentru filetarea în zonele adânci, greu accesibile.

Notă:

Pentru dimensiunile pătratelor aferente altor referințe de tarozi și alezoare, consultați tabelele respectivelor grupe de produse.

Capacitate □: 2,6 - 5,5 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M3 – M10

Bacuri de schimb Cod 148710 Ref.: 85

Descriere tehnică

Capacitate □	2,6 - 5,5 mm
--------------	--------------

Lungimea totală	250 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M3 – M10
Bacuri de schimb Cod 148710 Ref.	85
Material	Oțel pur
Tip produs	Portsculă