

**Garant****Suport cu clichet lung, Oțel pur, Lungimea totală: 300 mm****Date comandă**

Numărul de comandă

149000 300

GTIN

4045197861696

Clasa articolului

11K

**Descriere****Execuție:**

Cu mandrină de prindere cu două bacuri pentru fixarea sculelor cu coadă pătrată. Mâner tip T deplasabil, cu canale la ambele capete pentru fixarea bilei de blocare. Corp cromat. Clichet reversibil pentru funcționare pe stânga/pe dreapta sau fix. **Execuție din oțel** pentru un efort de torsiune ridicat. Suport cu precizie a concentricității și toleranțe reduse. Bacuri frezate și călite prin inducție pentru o tenacitate ridicată și o duritate optimă a suprafeței. Forma patentată a bacurilor face de asemenea posibilă fixarea sigură și precisă a biților de tarod cu coadă hexagonală 1/4 inch (de ex. Cod 676307). Prinderea se va realiza pe toată suprafața hexagonală.

**Aplicație:**

Recomandat pentru filetarea în zonele adânci, greu accesibile.

**Notă:**

Pentru dimensiunile pătratelor aferente altor referințe de tarozi și alezoare, consultați tabelele respectivelor grupe de produse.

Capacitate □: 4,6 - 8 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M4,5 – M12

Bacuri de schimb Cod 148710 Ref.: 110

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	300 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M4,5 – M12
Capacitate □	4,6 - 8 mm
Bacuri de schimb Cod 148710 Ref.	110
Material	Oțel pur
Tip produs	Portsculă