

**Garant****Portsculă hidraulică subțire, BT 30 A = 85, Ø de strângere D1: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303446 3
GTIN	4045197868558
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Formă extrem de subțire (contur 3°).
- Proprietăți ideale de amortizare.
- Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
- Cozi superfinisate.

**Aplicație:**

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru găurire, alezare și frezare.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere h6.

**Livrare:**

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, Reducții Cod 302135 – 302187.

**Descriere tehnică**

L <sub>2</sub>	45 mm
Ø exterior D	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Lungime activă dimensiune A	85 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	3 mm

Ø D <sub>3</sub>	14,7 mm
Suport	BT 30 A = 85
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308785 30