

Garant**Portsculă hidraulică subțire, BT 30 A = 85, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303446 12 |
| GTIN | 4045197868619 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- Formă extrem de subțire (contur 3°).
- Proprietăți ideale de amortizare.
- Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
- Cozi superfinisate.

Aplicație:

- Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
- Pentru găurire, alezare și frezare.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, Reducții Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------|
| L ₂ | 47 mm |
| Ø exterior D | 40 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 12 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 85 mm |
| Ø D ₃ | 24,9 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ø D ₂ | 20 mm |
| Suport | BT 30 A = 85 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Forma | AD |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Mandrină hidraulică |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm | 302140 4 |
| Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm | 302140 5 |
| Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm | 302135 8 |
| Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm | 302135 4 |
| Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm | 302140 8 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 30 | 308785 30 |
| Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm | 302135 3 |
| Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm | 302135 5 |
| Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm | 302140 6 |
| | 302140 3 |

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm

302135 6

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30

308765 30

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30

308760 30