

Garant**Mandrină scurtă Forma ADB, SK 40, Gama de prindere: 0,3-10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301465 0,3-10
GTIN	4045197868787
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID. Eroare maximă concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.

Sablata cu bile de sticlă. Formă constructivă suplă pentru cele mai comune \varnothing până la 10,2 mm.

Livrare:

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

\varnothing exterior D	38 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW 4
Lungime activă dimensiune A	73 mm
Gama de prindere	0,3 - 10,2 mm
Tip constructiv	subțire
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 20 μm
Moment de strângere maxim $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă

Accesorii

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
	308630 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308660 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308801 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308610 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308620 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308795 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M 308670 40M

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308790 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308765 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40 308700 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308802 40