

**Garant****Mandrină scurtă Forma ADB, BT 40, Gama de prindere: 0,3-10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Clasa articolului	31B

**Descriere****Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Concentricitate  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Cu răcire interioară până la max. 50 bari. Design foarte subțire pentru cele mai comune  $\varnothing$  până la 10,2 mm.

**Livrare:**

Cu **cheie de strângere**.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	0,3 - 10,2 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW 4
Lungime activă dimensiune A	73 mm
$\varnothing$ exterior D	38 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB

Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 20 μm
Tip produs	Mandrină scurtă

## Accesorii

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 4 mm	627481 4
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40