

**Garant****Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 63, Gama de prindere: 0,3-10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Clasa articolului	31B

**Descriere****Execuție:**

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Cu răcire interioară până la max. 50 bari.

Concentricitate  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Concentricitate  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

**Livrare:**

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

**Descriere tehnică**

Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW 4
Lungime activă dimensiune A	96,5 mm
Gama de prindere	0,3 - 10,2 mm
Tip constructiv	subțire
Ø exterior D	38 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7

Normă pentru suport	DIN 69893-1
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 20 μm
Tip produs	Mandrină scurtă

## Accesorii

Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 4 mm	627481 4
---	----------