

Garant**Mandrină scurtă, PSC 40, Gama de prindere: 0,3-10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**
- **Pentru rotație la dreapta și la stânga.**
- **Sablat cu nisip.**

Mandrină max. de subțire, pentru cele mai uzuale \varnothing 0,3 – 10,2 mm.

Livrare:

Cu **cheie de strângere.**

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309885, cheie tubulară Cod 309893.

Descriere tehnică

\varnothing exterior D	36 mm
Lungime activă dimensiune A	74 mm
Gama de prindere	0,3 - 10,2 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW 4
Suport	PSC 40
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Moment de strângere maxim $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă

Accesorii

Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 4 mm	627481 4
---	----------