



Ciocan rotopercutor, Tip: GBH228F



Date comandă

Numărul de comandă	075510 GBH228F
GTIN	3165140843669
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Ciocan rotopercutor robust cu **suport pentru portscule SDS-plus** și avans înalt la găurire.

- **Cuplu de suprasarcină pentru protecția utilizatorilor și a mașinii.**
- **Reglare fără trepte a turației pentru o găurire mai curată.**
- **Numeroase posibilități de utilizare prin funcția daltă (oprire rotație).**
- **Funcționare spre dreapta / stânga pentru desfacere la burghiile blocate.**
- **Mandrină de schimbare pentru o schimbare rapidă între găurirea prin percuție în beton și găurirea fără percuție în lemn și metal.**
- **Oprire percuție pentru găurirea în lemn și oțel.**
- **Cu 27% mai puține vibrații decât modelul anterior prin amortizarea activă a vibrațiilor.**

Avantaj:

Energie de impact 3,2 J.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar, lavetă pentru mașină. Inclusiv mandrină de prindere rapidă 13mm, mandrine de schimbare SDS-plus, opritor de adâncime 210 mm, L-BOXX 136.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
--------------------------------------	-------

Ø maxim de găurire spiralată în beton	28 mm
Vibrație maximă conform EN	11 m/s ²
Denumirea producătorului	GBH 2-28 F
Formă portsculă	SDS-Plus
Greutate	3,1 kg
Putere absorbită	880 W
Energie de impact	3,2 J
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Număr maxim de percuții	4000 min ⁻¹
Coadă tip	SDS Plus
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Ciocan rotopercutor

Accesorii

Burghiu universal din carbură Ø burghiului 8 mm	787040 8
Set de burghie universale din carburălung Ø burghiului 6-12 mm	787055 6-12
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 6 mm	787045 6
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 6 mm	787047 6
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 4 mm	787040 4
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 8 mm	787047 8
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 6 mm	787040 6

Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 12 mm	787045 12
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 10 mm	787060 10
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 8 mm	787045 8
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 10 mm	787047 10
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 10 mm	787040 10
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 10 mm	787045 10
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 12 mm	787040 12
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 4 mm	787047 4
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 5 mm	787040 5
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 8 mm	787060 8
Set de burghie universale din carbură Ø burghiului 4-10 mm	787050 4-10
Set de burghie universale de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 4-10 mm	787057 4-10
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 12 mm	787060 12
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 5 mm	787047 5