


**HOLEX****Disc de șlefuire (A), Ø 76,2 mm, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	553955 120
GTIN	4045197526304
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Legătură optimă între suport și discul abraziv prin sistemul de prindere rapidă (filet interior). Schimbare ușoară și rapidă a discului, cu mâna, chiar și după o utilizare dură.

**Corindon normal (A)** pentru utilizare universală.

Poziție centrală a discului de șlefuit, ce asigură concentricitate fără vibrații.

**Aplicație:**

**Pentru șlefuirea rațională a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile** în producția de scule, profiluri și modele, în producția mașinilor, aparatelor și containerelor. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

**Notă:**

Alte dimensiuni și granulații se pot livra la cerere.

**Descriere tehnică**

Granulație	120
Ø discurilor	76,2 mm
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Ø 76,2 mm
Turație maximă	20000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc de șlefuire

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior  
75M mm

553920 75M