


3M Roloc™**Disc de șlefuire 984F, Ø 50,8 mm, Granulație: 36**

Date comandă

Numărul de comandă	554005 36
GTIN	30051141277012
Clasa articolului	53M

Descriere

Execuție:

Durabilitate și putere de îndepărtare foarte mare datorită granulației ceramice cu autoascuțire (CER).

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Cu granulație **Cubitron™ II** cu formă precisă.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc a se vedea începând de la Cod 573510.

Descriere tehnică

Granulație	36
Ø discurilor	50,8 mm
Material abraziv	Cubitron™ II

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Suport de material abraziv	Suport stabil
Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Denumirea producătorului	984F
Recomandat pentru sistem comutare rapidă	Roloc™
Turație maximă	25000 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 50 mm	554089 50
--	-----------