

3M Roloc™**Disc de șlefuire 237AA, Ø 76,2 mm, Granulație: 600****Date comandă**

Numărul de comandă	554009 600
GTIN	2050001743725
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii, în cel mai scurt timp.

237AA Trizact™ cu suprafață piramidală structurată fin, din particule minerale minuscule din oxid de aluminiu.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Special pentru **înnobilarea suprafețelor** materialelor dure, greu de prelucrat, precum **INOX, titan, oțeluri înalt aliate** etc. Finisare de durată, **reproductibilă și durabilitate mărită** în comparație cu discurile de șlefuire cu granulație asemănătoare.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc ea se vedea începând de la Cod 573510.

Descriere tehnică

Cod de culoare	maro
Granulație	600

Denumirea granulației 3M	A30
Ø discurilor	50,8 mm
Material abraziv	Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Ø 76,2 mm
Denumirea producătorului	237AA Trizact™
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554088 75
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm	554094 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 75 mm	554089 75

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 75 mm

554093 75

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm moale Ø exterior 75 mm

554091 75

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm mediu Ø exterior 75 mm

554092 75