

**3M Roloc™****Disc de șlefuire 777F, Ø 50,8 mm, Granulație: 80**

## Date comandă

Numărul de comandă	554025 80
GTIN	30051144146612
Clasa articolului	53M

## Descriere

### Execuție:

**Sistemul de schimbare rapidă** cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

**Durabilitate și putere de îndepărtare foarte mare** datorită granulației ceramice cu autoascuțire (CER).

### Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

### Notă:

**Roloc™ Bristle-Disc** a se vedea începând de la Cod 573510.

## Descriere tehnică

Granulație	80
Cod de culoare	galben
Ø discurilor	50,8 mm
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Denumirea producătorului	777F
Recomandat pentru sistem comutare rapidă	Roloc™
Turație maximă	25000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc de șlefuire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 50 mm	554089 50
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 50 mm	554093 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 50 mm	554091 50

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm mediu Ø exterior 50 mm

---

554092 50