

Garant**Burghiu din carbură pentru aramid, neacoperită, Ø DC h6: 6,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	121230 6,5
GTIN	4045197472021
Clasa articolului	11Y

Descriere**Execuție:**

Geometrie specială pentru găurirea în condiții de siguranță a materialelor sintetice din aramid (poliaramidelor), fibrelor de aramid, precum și a maselor de termoplast și duroplast.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

Avans f în AFK	0,07 mm/rot
Toleranța arborelui	h6
Lungimea canalului de așchii L_c	31 mm
Număr de dinți Z	2
Ø nominal D_c	6,5 mm
Toleranță Ø nominal	h6
Ø cozii D_s	6,5 mm
Lungimea totală L	70 mm
Standard	Normă de lucru
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	21,3 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură
Execuție	4xD

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h6
Utilizare găurire	Pentru aramid
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
PE-HD	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
PA 66	indicat în anumite condiții	130 m/min	N
PEEK	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
PF 31	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
AFK Aramid	recomandat	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		