


3M Roloc™**Disc de șlefuire 237AA, Ø 50,8 mm, Granulație: 600****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 554008 600 |
| GTIN | 2050001743077 |
| Clasa articolului | 53M |

Descriere**Execuție:**

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii, în cel mai scurt timp.

237AA Trizact™ cu suprafață piramidală structurată fin, din particule minerale minuscule din oxid de aluminiu.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Special pentru **înnobilarea suprafețelor** materialelor dure, greu de prelucrat, precum **INOX, titan, oțeluri înalt aliate** etc. Finisare de durată, **reproductibilă și durabilitate mărită** în comparație cu discurile de șlefuire cu granulație asemănătoare.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc ea se vedea începând de la Cod 573510.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|------|
| Denumirea granulației 3M | A30 |
| Cod de culoare | maro |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Granulație | 600 |
| Ø discurilor | 50,8 mm |
| Material abraziv | Particule minerale de oxid de aluminiu (A) |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Caracteristici nume produs | Ø 50,8 mm |
| Denumirea producătorului | 237AA Trizact™ |
| Turație maximă | 25000 min ⁻¹ |
| Tip produs | Disc de șlefuire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 50 mm | 554092 50 |
| Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 50 mm | 554091 50 |
| | 554093 50 |

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 50 mm

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm dur Ø exterior 50 mm

554089 50

Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 50 mm

554090 50