

**Garant****Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114500 în cutie, TiAlN, Tip: 1-13****Date comandă**

Numărul de comandă	115350 1-13
GTIN	4045197197610
Clasa articolului	11B

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

**Miez întărit.**

Geometrie la vârf Forma C.

**Descriere tehnică**

Increment	0,5 mm
Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Număr de burghie	25
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 338

## Fișă de date

Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Unghiul elicei	35 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	37 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	6 m/min	S
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

### Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 12,5 mm	114500 12,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10 mm	114500 10
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4 mm	114500 4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6 mm	114500 6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5

## Fișă de date

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10,5 mm	114500 10,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 12 mm	114500 12
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 11,5 mm	114500 11,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5 mm	114500 5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 13 mm	114500 13
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 11 mm	114500 11
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-13	115470 1-13