

Garant

Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 130, Ø dorn d1: 22mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	306686 22
GTIN	4045197870124
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- **Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.**
- **Suprafață de contact a manșonului mărită.**
- **Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.**

Cu orificii ale canalului de răcire CCB.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Ø exterior D	48 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm

Ø dornului d ₁	22 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22
Ø de prindere D ₁	22 mm
Suport	HSK-A 100 A = 130
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm	309860 22
Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22