

Garant

Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 130, Ø dorn d1: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	306686 32
GTIN	4045197870148
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificii ale canalului de răcire CCB.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	130 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø exterior D	78 mm
Ø dornului d ₁	32 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungimea dornului de frezare L ₄	24 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	HSK-A 100 A = 130
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309880 32
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309890 32
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32