

Garant

Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 130, Ø dorn d1: 40mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	306686 40
GTIN	4045197870155
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- **Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.**
- **Suprafață de contact a manșonului mărită.**
- **Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.**

Cu orificii ale canalului de răcire CCB.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Ø exterior D	89 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
cheie specială recomandată Cod 309840	40
Lungime activă dimensiune A	130 mm

Lungimea dornului de frezare L_4	27 mm
\varnothing dornului d_1	40 mm
\varnothing de prindere D_1	40 mm
Suport	HSK-A 100 A = 130
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru \varnothing dornului 40 mm	309860 40
Cheie specială Pentru \varnothing dornului 40 mm	309840 40
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 40	309880 40
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 40	309890 40