

Garant

Portsculă cu strângere rapidă – fretare Forma ADB, cu canal de răcire, BT 40 A = 130, Ø de strângere D1: 14mm


Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303428 14 |
| GTIN | 4045197870254 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere
Execuție:

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Ø de prindere D ₁ | 14 mm |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere |
| Lungime activă dimensiune A | 130 mm |
| Ø exterior D | 34 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Suport | BT 40 A = 130 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Dulap integrat în bază | 354290 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308760 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308806 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40 | 354225 40 |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308802 40 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308785 40 |
| Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| | 308795 40 |

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Unitate de fretare compactă Tip SU1

354210 SU1