

Garant
Portscule cu strângere rapidă – fretare, PSC 80 scurt, Ø de strângere D1: 32mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308575 32 |
| GTIN | 4045197870636 |
| Clasa articolului | 31C |

Descriere
Execuție:

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Accesorii opționale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--------------|
| Ø exterior D | 53 mm |
| Ø D ₂ | 44 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 95 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 32 mm |
| Suport | PSC 80 scurt |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Normă pentru suport | ISO 26623-1 |
| Răcire interioară | da |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Unitate de răcire Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Dulap integrat în bază | 354290 |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |