

Garant**Mandrine pentru buçe elastice tip ER, PSC 80 scurt, pentru dimensiuni de buçe elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	308539 16
GTIN	4045197870643
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele funcționale ale conturului interior PSC sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în buçe elastice ER conform DIN 6499 Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Bușă elastică ER Cod 308881 – 309434. Cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885 și 309893.

Răcire interioară: da

Gama de prindere: 0,5 - 10 mm

Lungime activă dimensiune A: 65 mm

Ø exterior D: 28 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 16

Descriere tehnică

Gama de prindere	0,5 - 10 mm
------------------	-------------

Ø exterior D	28 mm
Pentru bucușe elastice tip ER	16
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	16
Suport	PSC 80 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire	309165
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 16	309749 16
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10

Set de bușe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm cu etanșare

309014

Bușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309425 3,5

Bușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308920 3