

Garant**Mandrine pentru buçe elastice tip ER, PSC 80 scurt, pentru dimensiuni de buçe elastice ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	308539 25
GTIN	4045197870650
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în buçe elastice ER conform DIN 6499 Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Bușă elastică ER nr. 308881 – 309434, cheie de strângere ER 309680, resp. 613300, tubul de lichid de răcire nr. 309885 și cheie tubulară nr. 309893.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885 și 309893.

Răcire interioară: da

Gama de prindere: 1 - 16 mm

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior D: 42 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 25

Descriere tehnică

Ø exterior D	42 mm
--------------	-------

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	25
Pentru bucușe elastice tip ER	25
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Gama de prindere	1 - 16 mm
Ø de prindere D ₁	1-16 mm
Suport	PSC 80 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308960 12
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308959 12
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309430 3,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Bucușă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308962 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Set de bucușe elastice ER 15 buc. 2-16 mm cu etanșare	309244
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308960 16
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308959 16
	308962 14

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308959 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308941 3
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308962 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308960 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308946 11
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	308962 11
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308962 6
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308946 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308941 9
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308946 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308960 3
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309021
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308960 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308941 16
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309430 10
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	308962 15
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308962 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308941 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308960 5
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308959 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308946 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308960 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308960 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308959 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308960 14
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308946 3
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 25	309680 25
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308959 14
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308959 13
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308946 16
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	308962 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308962 10
	308946 4

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm

309430 7

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309430 2,8

Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mm cu etanșare

309022

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

308962 12

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308959 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308941 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308960 2

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308959 4

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm

309430 9

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

309430 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308941 15

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308960 8

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308946 6

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

308959 15

Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 25

309749 25

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308946 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308941 5

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm

308962 16

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm

309430 8

Set de bucușe elastice ER 15 buc. 2-16 mm cu etanșare și duze de stropire	309245
Set de bucușe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308959 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308960 9
Bucușă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308962 9
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308959 5
Bucușă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308962 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308959 11
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308946 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308960 13
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309430 4,5
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308959 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15
Bucușă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308962 8