

## Garant

### Mandrine pentru buçe elastice tip ER, PSC 80 scurt, pentru dimensiuni de buçe elastice ER: 40



#### Date comandă

Numărul de comandă	308539 40
GTIN	4045197870674
Clasa articolului	31C

#### Descriere

##### Execuție:

- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele funcționale ale conturului interior PSC sunt prelucrate.**

##### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în buçe elastice ER conform DIN 6499 Forma A și B.

##### Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

##### Accesorii opționale:

Bușă elastică ER Cod 308881 – 309434. Cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885 și 309893.

Răcire interioară: da

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior D: 63 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 40

#### Descriere tehnică

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	40
--	----

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior D	63 mm
Gama de prindere	3 - 26 mm
Pentru bucușe elastice tip ER	40
Suport	PSC 80 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308992 18
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309040 10
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Set de bucușe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309320
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308990 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308992 16
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308990 19
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	308990 25
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308992 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	308990 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	309040 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309040 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309040 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308992 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308992 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	309040 21
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	308992 22
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 40	309749 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309040 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309040 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	308990 26
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309040 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308990 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308990 4
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308992 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	309040 22
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308992 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309040 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	309040 24
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308990 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	309040 23
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308990 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308990 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309040 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	309040 26
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7