

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, PSC 80 scurt, Ø dorn d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308551 16
GTIN	4045197870681
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cilindro-frontale cu alezaj și a frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840, șurub de fixare a frezei Cod 309860.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885; 309893.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	50 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Ø exterior D	38 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16

Ø dornului d ₁	16 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	PSC 80 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16
--	-----------