

Garant

Cuțit de strung pentru canelare la 45°, pe stânga, Lățimea cozii / de canelare w: 25/3



Date comandă

Numărul de comandă	273763 25/3
GTIN	4045197870803
Clasa articolului	21W

Descriere

Aplicație:

Pentru operații de strunjire liberă direct pe un umăr, pentru realizarea de unghiuri de degajare pentru lucrări de filetare și de rectificare.

Notă:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (la $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (la $w = 2$).
- **A se folosi numai împreună cu plăcuța de canelat cu rază completă Cod 273735 – 273739.**
- **Fără degajare standardizată conform DIN 509.**

Răcire interioară: nu

Lățime de canelare w: 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

lățime minimă de canelare y: 0,5 mm

Lățimea funcțională L_4 : 28 mm

Lungime cap L_1 : 33 mm

Lungimea totală L: 150 mm

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	33 mm
Lungimea totală L	150 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lățime de canelare w	3 mm

Mărime coadă	25 mm
Lățimea funcțională L ₄	28 mm
lățime minimă de canelare y	0,5 mm
t _{min}	0,7 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere	279904
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de strângere Tip 6	279815 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600